

プ チチューブ

putitube-1910-1000



Puti Tube

プチチューブ™

梱包時間の短縮

安定した包装形態

プチプチ®は、
チューブ型だと、
とっても便利!!




通常のプチプチ®とはここが違う!

形状に合わせたプチチューブ®なら、
スイッと入れるだけで簡単に、ぴったりフィットします。



巻くのが
大変!



らくらく
包装!

【通常のプチプチ®】

曲がったパイプは包むのが難しく、
時間や手間もかかります・・・

【プチチューブ®】

プチチューブ®なら
入れるだけで包装完了!

■ 製造元

くまひともだち。

川上産業株式会社

http://www.putiputi.co.jp/

- 【東京本社営業所】〒102-0076 東京都千代田区五番町6番地2 ホーマットホライゾンビル4F
- 【名古屋本社営業所】〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通二丁目50番地
- 【札幌営業所】〒065-0041 北海道札幌市東区本町1条10丁目1-10
- 【仙台営業所】〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町一丁目3番43号 アクス原町ビル103
- 【北関東営業所】〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央四丁目9番50号 第3三高ビル 2F
- 【高崎営業所】〒370-0886 群馬県高崎市下大島町615番地
- 【横浜営業所】〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町四丁目11番11号長者町デュオビル3F
- 【松本出張所】〒390-0841 長野県松本市渚1丁目6番15号 カワセビル205
- 【静岡営業所】〒420-0054 静岡県静岡市葵区南安倍一丁目3番10号 大成住宅ビル7F 704
- 【北陸営業所】〒920-0025 石川県金沢市駅西本町三丁目16番33号
- 【滋賀出張所】〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町560番地1号 洗心ビル301
- 【大阪営業所】〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目3番5号 本町サミットビル5F
- 【広島営業所】〒733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目4番22号 NKビル302
- 【福岡営業所】〒811-2114 福岡県糟屋郡須恵町上須恵1356番地1号

- TEL:03-3288-3231 FAX:03-3288-3232
- TEL:052-483-1031 FAX:052-483-3351
- TEL:011-374-1980 FAX:011-374-1465
- TEL:022-292-6261 FAX:022-292-6260
- TEL:0480-53-9261 FAX:0480-53-9262
- TEL:027-340-2421 FAX:027-340-2420
- TEL:045-260-2981 FAX:045-260-2980
- TEL:0263-28-4257 FAX:0263-28-4257
- TEL:054-205-3121 FAX:054-205-3120
- TEL:076-222-8411 FAX:076-222-8421
- TEL:0748-32-0292 FAX:0748-36-3930
- TEL:06-6245-2851 FAX:06-6245-2850
- TEL:082-836-7431 FAX:082-836-7430
- TEL:092-957-0031 FAX:092-957-0030

プチプチ®、プチチューブ®、くまきともだち®、は川上産業株式会社の登録商標です。


OFFICE/営業所

■ 販売元

チューブ状だから、 スイツと入れるだけ。

無駄なく、包装が簡単に！

お客様の用途に合わせてカスタマイズすることができます。



例えば、U字型パイプの梱包の場合



① プチチューブ® をパイプの両脚から通していきます。



② パイプの中央でプチチューブ®同士をテープで留めます。



③ 余分なプチチューブ®を適度な長さでカットします。



④ プチチューブ®の端をパイプ内に押し込んで、完了。

例えば、ホースの梱包の場合



① プチチューブ®をホースの入る長さにカットします。



② ホースをまとめてプチチューブ®に入れます。



③ 端を折り返して、PPバンドで留めます。



④ 必要に応じて数カ所をPPバンドで留めて、完了。

例えば、樹脂板の梱包の場合



① プチチューブ®を樹脂板の入る長さにカットします。



② 樹脂板をプチチューブ®に入れます。



③ 端を折り返して、テープで留めます。



④ 完了。

Puti Tube プチチューブ™

梱包時間の短縮

安定した包装形態

2層品、3層品どちらも可能です。

2層品の場合、粒内・粒外をお選びいただけます。

- 上記サイズ内であれば、お客様の用途に合わせてカスタマイズすることができます。
- その他ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

粒内・粒外について



つぶうち 粒内 (凸面が内側)

粒内 (つぶうち) 加工なら、包装後の箱詰めがスムーズです。シールなどで封をする際の留めやすさが特徴です。



つぶそと 粒外 (凸面が外側)

粒外 (つぶそと) 加工なら、内容物がプチプチ®の凹凸に引っかからず、スムーズな包装が可能です。袋同士が滑りにくく、安定した出荷が可能です。

△ 本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はおさげください。

ハンドシーラーを使えば、
さらに簡単！



ハンドシーラーの取り扱いもご紹介します。弊社営業担当までお気軽にお問い合わせください。※写真のものと異なります。